



## Korpus KOMET®, 6×D, Ø D: 26 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	236652 26
GTIN	4047109076235
Klasa artykułu	24K

### Opis

#### Wykonanie:

- **pewność obróbki do 6×D.**
- **sztywne złącze między elementem podstawowym a koronką wiertła**
- **chwyt ABS.**

#### Zastosowanie:

Do obróbki jako wiertło obrotowe i nieruchome, w pozycji poziomej, jak i pionowej, we wszystkich materiałach.

#### wskazówka:

Inne wielkości i części zamienne na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

pasują do koronki wiertła: 26 - 32 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 175 mm

Ø korpusu  $d_1$ : 25 mm

długość całkowita  $L_{ges}$ : 210 mm

Ø  $D_s$  chwytu ABS®: 50 mm

### Opis techniczny

Ø $D_s$ chwytu ABS®	50 mm
Długość użyteczna $L_1$	175 mm
pasują do koronki wiertła	26 - 32 mm
długość całkowita $L_{ges}$	210 mm
Ø korpusu $d_1$	25 mm
Ø nomin. D	26

Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	6×D
chwyt	ABS
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi