

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 40/08 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251937 40/08
GTIN	4045197651464
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 40/08 mm kod ISO uchwytu: A40T MWLNR/L08

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: WN.. 0804..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 50 mm

Przesunięcie osi L_3 : 27 mm

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	27 mm
zatrask. kołk.	259049 3
Zestawy śrub,	259023 3
Długość wysięgu L_1	160 mm
łapki zaciskowej	259038 12
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	50 mm
wielk. płytki	8 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	WN.. 0804..
kod ISO uchwytu	A40T MWLNR/L08
płytki podporowa	259031 41
Miejsce połączenia / podziału	40 mm
\varnothing chwytu	40 mm

długość całkowita L	300 mm
wysokość mocowania L ₂	38,5 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe,
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

łapka zaciskowa	259560
Zestawy śrub 10 -elem.	259630
płytki podporowa	259580
zatrask. kołk.	259610
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
zatrask. kołk. Typ 3	259049 3
Zestawy śrub, 10 -elem. Typ 3	259023 3
łapka zaciskowa Typ 12	259038 12
płytki podporowa Typ 41	259031 41