

## HEDI

### Lampa maszynowa, Typ: 9LED



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081300 9LED
GTIN	4003644017027
Klasa artykułu	08B

#### Opis

##### Wykonanie:

Wysokiej jakości, uniwersalne lampy z włącznikiem/wyłącznikiem, gumowym przewodem zasilającym 3 m.

Wszystkie lampy maszynowe / warsztatowe HEDI® są wyposażone seryjnie w zaciski stołowe, wbudowany magnes oraz 4 śruby do elastycznego mocowania na różnych podłożach.

Sprawdzona lampa maszynowa z mocną głowicą, zabezpieczona przed pyłem i bryzgami wody, do profesjonalnego użytku w surowym otoczeniu roboczym lub do stosowania na i w maszynach. Zabezpieczenie przeciwzakłóceń wg DIN EN 62493. Lampa maszynowa z **diodami LED** do punktowego oświetlenia stanowiska pracy. Małe zużycie energii, zapobieganie przegrzaniu i napromieniowaniu oświetlanych obiektów promieniowaniem UV.

Głowica latarki z udoskonalonym przegubem.

##### Funkcja:

IP64: Ochrona przed rozpryskującą się wodą ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

##### w dostawie::

Wraz ze świetlówką, z **silnym magnesem, ściskiem śrubowym <BR/>50 mm oraz śrubami do mocowania** do maszyny, stołu, ściany <BR/>lub sufitu.

#### Opis techniczny

Strumień światła	1140 lm
Źródło światła	Latarka prętowa LED,
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
stopień ochrony IP	IP 64
Wymienne źródło światła	nie
wydajność świetlna	12 W
napięcie znamionowe	250 V
stały kąt wiązki światła	60 stopni
Zogniskowanie światła	Zogniskowany stożek świetlny
Rodzaj produktu	Lampa maszynowa