

**Przedłużacze, 400 V / 16 A, Typ: 10N****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	081188 10N
GTIN	4007123251520
Klasa artykułu	08B

Opis**Wykonanie:**

Do użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach (IP44). Odporny na działanie oleju, benzyny i promieniowania ultrafioletowego.

Kabel gumowo-neoprenowy H07RN-F 5G1,5.

Funkcja:

IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing > 1$ mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Opis techniczny

typ	10N
materiał kabla	neopren
rodzaj przewodu	5G1,5
klasa przewodu	H07RN-F
długość przewodu	10 m
odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody	Kategoria 2 (K2) wg BGI
stopień ochrony IP	IP 44
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe

Typ wtyczki wejściowej	F
Atrybut nazwy produktu	400 V / 16 A
Napięcie w sieci	400 V
Rodzaj produktu	Przedłużacze

Akcesoria

Systemy podwieszania przewodów CableFix Typ L	081191 L
Systemy podwieszania przewodów CableFix Typ XL	081191 XL
Systemy podwieszania przewodów CableFix Typ S	081191 S