

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/11mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260307 20/11
GTIN	4045197652560
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
długość główki L ₁	15 mm
wielk. płytki	11 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
płytki podporowa	269005 3
śruby mocujące	269028 2
kod ISO uchwytu	SDHCR/L 2020K11
śruba do płytki podporowej	269013 2
Wielkość chwytu	20 mm
długość całkowita L	125 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

śruba do płytki podporowej Typ 2

269013 2

płytki podporowa Typ 3

269005 3

śruby mocujące Typ 22

269028 22

śruby mocujące Typ 2

269028 2

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500