

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/11mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260307 25/11
GTIN	4045197655301
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 2
długość główki L ₁	21 mm
kod ISO uchwyty	SDHCR/L 2525M11
wielk. płytki	11 mm
śruba do płytki podporowej	269013 2
Wielkość chwytu	25 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
płytki podporowa	269005 3
długość całkowita L	150 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

śruby mocujące Typ 22

269028 22

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

śruba do płytki podporowej Typ 2

269013 2

płytki podporowa Typ 3

269005 3

śruby mocujące Typ 2

269028 2

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500