

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260309 25/11
GTIN	4045197652645
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość główki L ₁	21,5 mm
wielk. płytki	11 mm
kod ISO uchwytu	SDJCR/L 2525M11
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
płytko podporowa	269005 3
śruby mocujące	269028 2
pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 11T3..
śruba do płytko podporowej	269013 2
Wielkość chwytu	25 mm
długość całkowita L	150 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Karta danych

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

płytki podporowe Typ 3

269005 3

śruby mocujące Typ 22

269028 22

śruba do płytki podporowej Typ 2

269013 2

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

śruby mocujące Typ 2

269028 2

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500