

**Głowice wiertła KOMET KUB® V464, Ø D: 135 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236660 135
GTIN	4047109090606
Klasa artykułu	24L

Opis**Wykonanie:**

Wiertło z płytkami wielopozycyjnymi (głowica wiertła) z wkładkami do płytek skrawających i złączem ABS® T, skrawające w prawo. Wkładka płytki skrawającej do zewnętrznej płytki skrawającej jest regulowana w zakresie + 5 mm Ø. Zastosowanie z uchwytyami w ABS® N i przedłużkami ABS® T.

Zastosowanie:

Z ostrzem centrującym nr 236661-236662. Z płytkami skrawającymi nr 236740-237080.

w dostawie::

Głowica wiertła z elementami wbudowanymi.

wskazówka:

Części zamienne na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

do Ø calowej: 5 5/16 cal

Długość wysięgu L₁: 90 mm

ABS® T Ø d: 80 mm

Ø zewn. d₁: 132,5 mm

kły centrujące: 115

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX06T304

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX06T304
ABS® T Ø d	80 mm
kły centrujące	115
śruby mocujące	239655 10IP (2,8 Nm)
Ø zewn. d ₁	132,5 mm
Długość wysięgu L ₁	90 mm
Gatunek	HB330
Ø nomin. D	135
do Ø calowej	5 5/16 cal
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	Wiercenie otworów nieprzelotowych
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 10IP	239655 10IP
Kieł centrujący KOMET KUB® V464 Typ 115	236662 115
Kieł centrujący KOMET KUB® V464 Typ 115	236661 115
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,8 Nm	211750 2,8
Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP