

Oprawki, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/12mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251112 25/12
GTIN	4045197650863
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Dźwigienka	259015 2
długość główki L ₁	29 mm
kod ISO uchwytu	PSSNR/L 2525M12
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	SN.. 1204..
wielk. płytki	12 mm
płytko podporowa	259031 20
Wielkość chwytu	25 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
śrubado dźwigni	259018 2
zestaw kołków sprężystych	259047 2
długość całkowita L	150 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śrubado dźwigni Typ 2	259018 2
płytką podporowa Typ 20	259031 20
Dźwigienka Typ 2	259015 2
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 2	259044 2
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 2	259047 2
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500