

**Garant****Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260308 16/11
GTIN	4045197652584
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 11T3..
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	20 mm
kod ISO uchwytu	SDJCR/L 1616H11
śruba do płytki podporowej	269013 2
Wielkość chwytu	16 mm
płytki podporowa	269005 3
wielk. płytki	11 mm
długość główki L <sub>1</sub>	20 mm
śruby mocujące	269028 2
długość całkowita L	100 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

## Karta danych

Rodzaj produktu

Noże

### Akcesoria

śruby mocujące Typ 2

269028 2

płytki podporowa Typ 3

269005 3

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

śruba do płytki podporowej Typ 2

269013 2

Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500