

**Głowice wiertła KOMET KUB® V464, Ø D: 90 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236660 90
GTIN	4047109090521
Klasa artykułu	24L

Opis**Wykonanie:**

Wiertło z płytkami wielopozłazeniowymi (głowica wiertła) z wkładkami do płytek skrawających i złączem ABS® T, skrawające w prawo. Wkładka płytki skrawającej do zewnętrznej płytki skrawającej jest regulowana w zakresie + 5 mm Ø. Zastosowanie z uchwytyami w ABS® N i przedłużkami ABS® T.

Zastosowanie:

Z ostrzem centrującym nr 236661-236662. Z płytkami skrawającymi nr 236740-237080.

w dostawie::

Głowica wiertła z elementami wbudowanymi.

wskazówka:

Części zamienne na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Długość wysięgu L₁: 75 mm

ABS® T Ø d: 50 mm

Ø zewn. d₁: 87,5 mm

kły centrujące: 80

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX06T304

śruby mocujące: 239655 10IP (2,8 Nm)

Opis techniczny

kły centrujące	80
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX06T304
Ø zewn. d ₁	87,5 mm
ABS® T Ø d	50 mm
śruby mocujące	239655 10IP (2,8 Nm)
Długość wysięgu L ₁	75 mm
Gatunek	HB330
Ø nomin. D	90
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	Wiercenie otworów nieprzelotowych
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 10IP	239655 10IP
Kieł centrujący KOMET KUB® V464 Typ 80	236661 80
Kieł centrujący KOMET KUB® V464 Typ 80	236662 80
Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,8 Nm	211750 2,8