

Garant
Wytaczaki HM, prawe, \emptyset chwytu / wielkość płytki: 12/07 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260318 12/07
GTIN	4045197652676
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 12/07 mm kod ISO uchwytu: E12M SDUCR/L07

Miejsce połączenia / podziału: 12 mm

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 0702..

minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{\min.}$: 15 mm

Przesunięcie osi L_3 : 9 mm

Opis techniczny

Długość wysięgu L_1	75 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
wielk. płytki	7 mm
Przesunięcie osi L_3	9 mm
śruby mocujące	269028 7
minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{\min.}$	15 mm
Miejsce połączenia / podziału	12 mm
kod ISO uchwytu	E12M SDUCR/L07
\emptyset chwytu	12 mm
długość całkowita L	150 mm
wysokość mocowania L_2	11,6 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne

rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdluzne wewnetrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 7	269028 7
Zestawy wytaczaków HM	260324