

**Garant**
**Wytaczaki HM, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 16/07 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260318 16/07
GTIN	4045197652683
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki HM 16/07 mm kod ISO uchwytu: E16R SDUCR/L07

Miejsce połączenia / podziału: 16 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 93 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: DC.. 0702..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 19 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 11 mm

**Opis techniczny**

Miejsce połączenia / podziału	16 mm
kod ISO uchwytu	E16R SDUCR/L07
śruby mocujące	269028 7
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	19 mm
Przesunięcie osi $L_3$	11 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 0702..
wielk. płytki	7 mm
Długość wysięgu $L_1$	100 mm
$\varnothing$ chwytu	16 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania $L_2$	15,6 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne

rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza &nbsp;	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 7	269028 7