

**Garant**
**Wytaczaki HM, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260318 20/11
GTIN	4045197652690
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki HM 20/11 mm kod ISO uchwytu: E20S SDUCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 11T3..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 23,5 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 13,1 mm

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
Długość wysięgu $L_1$	120 mm
Przesunięcie osi $L_3$	13,1 mm
Miejsce połączenia / podziału	20 mm
śruby mocujące	269028 8
wielk. płytki	11 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	23,5 mm
kod ISO uchwytu	E20S SDUCR/L11
$\varnothing$ chwytu	20 mm
długość całkowita L	250 mm
wysokość mocowania $L_2$	18,9 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne

rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza &nbsp;	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdluzne wewnetrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269414
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 8	269028 8