

Garant**Wytaczaki z HSS, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 8/07 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 260333 10/07 |
| GTIN | 4045197652980 |
| Klasa artykułu | 21T |

Opis

Wytaczaki z HSS 10/07 mm kod ISO uchwytu: AH10K SDUCR/L07

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 14 mm

Przesunięcie osi L_3 : 10 mm

wysokość mocowania L_2 : 9 mm

Opis techniczny

| | |
|--|-------------------|
| kod ISO uchwytu | AH10K SDUCR/L07 |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | DC.. 0702.. |
| Przesunięcie osi L_3 | 10 mm |
| wielk. płytki | 7 mm |
| Długość wysięgu L_1 | 45 mm |
| śruby mocujące | 269028 7 |
| minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$ | 14 mm |
| \varnothing chwytu | 10 mm |
| długość całkowita L | 125 mm |
| wysokość mocowania L_2 | 9 mm |
| Kąt ustawienia κ | 93 stopni |
| Przyporządkowanie płytek skrawających | prawe i neutralne |

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| rodzaj zastosowania | lewe |
| Wewnętrzna głębokość toczenia do | 5×D |
| Materiał ostrza | HSS |
| norma | DIN 8024 |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| rodzaj chwytu | Wytaczaki |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki |

Aksesoria

| | |
|--|------------|
| zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem. | 269413 |
| Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm | 659906 500 |
| Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| śruby mocujące Typ 7 | 269028 7 |