

Garant**Wytaczaki z HSS, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 12/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260328 12/07
GTIN	4045197652805
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 12/07 mm kod ISO uchwytu: AH12M SDQCR/L07

Miejsce połączenia / podziału: 12 mm

Kąt ustawienia κ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 16 mm

Przesunięcie osi L_3 : 8,5 mm

Opis techniczny

długość główki L_1	20 mm
kod ISO uchwytu	AH12M SDQCR/L07
Miejsce połączenia / podziału	12 mm
wielk. płytki	7 mm
odcinek swobodny	55 mm
Przesunięcie osi L_3	8,5 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	16 mm
śruby mocujące	269028 7
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
\varnothing chwytu	12 mm
długość całkowita L	150 mm
wysokość mocowania L_2	11 mm

