

Garant
Wytaczaki z HSS, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 25/11 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260329 25/11
GTIN	4045197652881
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 25/11 mm kod ISO uchwytu: AH25R SDQCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

Kąt ustawienia κ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 11T3..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 32 mm

Przesunięcie osi L_3 : 16 mm

Opis techniczny

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	32 mm
kod ISO uchwytu	AH25R SDQCR/L11
odcinek swobodny	115 mm
długość główki L_1	40 mm
śruby mocujące	269028 8
Przesunięcie osi L_3	16 mm
Miejsce połączenia / podziału	25 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
wielk. płytki	11 mm
\varnothing chwytu	25 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	23 mm

Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269414
Wkrętki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruby mocujące Typ 8	269028 8