

**Garant****Wytaczaki z HSS, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 16/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260328 16/07
GTIN	4045197652812
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki z HSS 16/07 mm kod ISO uchwytu: AH16Q SDQCR/L07

Miejsce połączenia / podziału: 16 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 0702..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 20 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 10 mm

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
śruby mocujące	269028 7
długość główki $L_1$	30 mm
kod ISO uchwytu	AH16Q SDQCR/L07
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	20 mm
Przesunięcie osi $L_3$	10 mm
wielk. płytki	7 mm
odcinek swobodny	75 mm
Miejsce połączenia / podziału	16 mm
$\varnothing$ chwytu	16 mm
długość całkowita $L$	180 mm
wysokość mocowania $L_2$	15 mm

