

Garant
Wytaczaki HM, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 8/07 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260319 8/07
GTIN	4045197652706
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 8/07 mm kod ISO uchwytu: E08K SDUCR/L07

Miejsce połączenia / podziału: 8 mm

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 12,5 mm

Przesunięcie osi L_3 : 7,5 mm

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 7
wielk. płytki	7 mm
Przesunięcie osi L_3	7,5 mm
kod ISO uchwytu	E08K SDUCR/L07
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	12,5 mm
Miejsce połączenia / podziału	8 mm
Długość wysięgu L_1	50 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
\varnothing chwytu	8 mm
długość całkowita L	125 mm
wysokość mocowania L_2	7,6 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne

rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 7	269028 7