

**Garant****Uchwyty do wytaczaków GARANT Master Eco E2, VDI 30, Otwór d<sub>2</sub> (H7): 8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319225 8
GTIN	4067263107828
Klasa artykułu	31V

**Opis****Wykonanie:**

- **Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58+/-2.**
- **Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.**
- **Przewiercony chwyt VDI.**
- **Z dwoma kulistymi dyszami rozpryskowymi.**

**Zalety:**

- **Odpowiednie również do dłuższych wytaczaków.**
- **Indywidualna regulacja długości wytaczaków.**

**Zastosowanie:**

Do toczenia wewnętrznego w połączeniu z oprawką do wytaczaków.

**Opis techniczny**

otwór d <sub>2</sub> (H7)	8 mm
Ø H <sub>3</sub>	19,5 mm
Ø L <sub>7</sub>	92,5 mm
Ø D <sub>8</sub>	55 mm
Ø L <sub>6</sub>	65 mm
Ø D <sub>6</sub>	68 mm
Ø L <sub>3</sub>	22 mm

Ø H <sub>1</sub>	28 mm
Kształt	E
Wielkość VDI	VDI 30
d <sub>7</sub>	16,5 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 30
Rodzaj produktu	Uchwyty wyciążaków VDI