

Garant**Uchwyty do wytaczaków GARANT Master Eco E2, VDI 30, Otwór d2 (H7):
16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319225 16
GTIN	4067263107859
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58+/-2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Przewiercony chwyt VDI.
- Z dwoma kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zalety:

- Odpowiednie również do dłuższych wytaczaków.
- Indywidualna regulacja długości wytaczaków.

Zastosowanie:

Do toczenia wewnętrznego w połączeniu z oprawką do wytaczaków.

Opis techniczny

otwór d ₂ (H7)	16 mm
Ø L ₇	92,5 mm
Ø D ₆	68 mm
Ø H ₃	23,5 mm
Ø H ₁	28 mm
Ø L ₃	22 mm

Ø D ₈	62 mm
Ø L ₆	65 mm
Kształt	E
Wielkość VDI	VDI 30
d ₇	16,5 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 30
Rodzaj produktu	Uchwyty wytaczaków VDI