

Garant**Uchwyty do wytaczaków GARANT Master Eco E2, VDI 40, Otwór d2 (H7): 8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319235 8
GTIN	4067263107897
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

- **Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58+/-2.**
- **Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.**
- **Przewiercony chwyt VDI.**
- **Z dwoma kulistymi dyszami rozpryskowymi.**

Zaleta:

- **Odpowiednie również do dłuższych wytaczaków.**
- **Indywidualna regulacja długości wytaczaków.**

Zastosowanie:

Do toczenia wewnętrznego w połączeniu z oprawką do wytaczaków.

Opis techniczny

otwór d ₂ (H7)	8 mm
Ø L ₃	22 mm
Ø D ₈	65 mm
Ø H ₃	19,5 mm
Ø D ₆	83 mm
Ø H ₁	32,5 mm
Ø L ₆	75 mm

Ø L ₇	110,5 mm
Kształt	E
Wielkość VDI	VDI 40
d ₇	20,5 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 40
Rodzaj produktu	Uchwyty wytaczaków VDI