

Garant**Uchwyty do wytaczaków GARANT Master Eco E2, VDI 40, Otwór d2 (H7): 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319235 12
GTIN	4067263108016
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58+/-2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Przewiercony chwyt VDI.
- Z dwoma kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zaleta:

- Odpowiednie również do dłuższych wytaczaków.
- Indywidualna regulacja długości wytaczaków.

Zastosowanie:

Do toczenia wewnętrznego w połączeniu z oprawką do wytaczaków.

wskazówka:

Nie nadaje się do stosowania z tulejką redukcijną.

Opis techniczny

otwór d ₂ (H7)	12 mm
Ø L ₆	75 mm
Ø L ₇	110,5 mm
Ø H ₁	32,5 mm
Ø H ₃	21,5 mm

Karta danych

Ø D ₆	83 mm
Ø L ₃	22 mm
Ø D ₈	65 mm
Kształt	E
Wielkość VDI	VDI 40
d ₇	20,5 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 40
Rodzaj produktu	Uchwyty wytaczaków VDI