

Garant
Wytaczaki z HSS, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 0810/07 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260332 0810/07
GTIN	4045197652898
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 0810/07 mmkod ISO uchwytu: AH0810H SDUCR/L07

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 12,5 mm

Przesunięcie osi L_3 : 7 mm

wysokość mocowania L_2 : 9 mm

Opis techniczny

szerokość szyjki	8 mm
śruby mocujące	269028 7
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	22 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	12,5 mm
odcinek swobodny	22 mm
wielk. płytki	7 mm
Przesunięcie osi L_3	7 mm
kod ISO uchwytu	AH0810H SDUCR/L07
\varnothing chwytu	10 mm
długość całkowita L	100 mm
wysokość mocowania L_2	9 mm

Kąt ustawienia κ	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
głębokość użytkowa T	5 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 7	269028 7
Zestawy wytaczaków z HSS	260334