

AEG

Akumulatorowe wkrętarki kompaktowe, Typ: SE3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070220 SE3
GTIN	4002395197538
Klasa artykułu	07A

Opis

Wykonanie:

AEG – akumulatorowa wkrętarka kątowna

Kompaktowa wkrętarko-wiertarka z akumulatorem litowo-jonowym i **przegubem obrotowym** do prac w pozycji prostej lub kątowej. 10-stopniowa regulacja momentu obrotowego i sprzęgło przeciążeniowe. Obrót w lewo / w prawo, gniazdo **sześciokątne bitów 1/4 cala** (E 6,3).

w dostawie::

Z ładowarką i walizką transportową.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zastępcze i ładowarki – zob. pod nr 073824 i nr 073841.

Opakowanie: Walizka transportowa

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: AEG typ B 3 V

oznaczenie producenta: SE3,6

Liczba dołączonych akumulatorów: 2

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

pojemność akumulatora: 1,5 Ah

Napięcie akumulatorów: 3,6 V

maks. moment obrotowy w materiałach miękkich: 4,5 Nm

Opis techniczny

maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	4,5 Nm
--	--------

maks. moment obrotowy w materiałach twardych	6,5 Nm
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	0 - 600 min ⁻¹
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	3 mm
oznaczenie producenta	SE3,6
typ	SE3
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	6 mm
typowe zastosowanie	łagodny
konstrukcja	Wkrętarki proste
uchwyty narzędziowe	E 6,3,
Napięcie akumulatorów	3,6 V
pojemność akumulatora	1,5 Ah
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 200 min ⁻¹
masa	0,6 kg
Opakowanie	Walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	AEG typ B 3 V
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	2
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Wkrętarka

Akcesoria

System akumulatorów litowo-jonowych S typ akumulatora, napięcie akumulatora AB3 V	073824 AB3
Ładowarki akumulatorów Typ LA036	073841 LA036