

Garant
Wytaczaki HM, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 10/07 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260319 10/07
GTIN	4045197652713
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 10/07 mm kod ISO uchwytu: E10K SDUCR/L07

Miejsce połączenia / podziału: 10 mm

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 12,5 mm

Przesunięcie osi L_3 : 7 mm

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	E10K SDUCR/L07
Długość wysięgu L_1	60 mm
Przesunięcie osi L_3	7 mm
Miejsce połączenia / podziału	10 mm
śruby mocujące	269028 7
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	12,5 mm
wielk. płytki	7 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
\varnothing chwytu	10 mm
długość całkowita L	125 mm
wysokość mocowania L_2	9,6 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne

rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdluzne wewnetrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 7	269028 7
Zestawy wytaczaków HM	260325