

Garant
Wytaczaki z HSS, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 8/07 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260332 10/07
GTIN	4045197652904
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 10/07 mm kod ISO uchwytu: AH10K SDUCR/L07

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 14 mm

Przesunięcie osi L_3 : 10 mm

wysokość mocowania L_2 : 9 mm

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 7
kod ISO uchwytu	AH10K SDUCR/L07
wielk. płytki	7 mm
Przesunięcie osi L_3	10 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	14 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
Długość wysięgu L_1	45 mm
\varnothing chwytu	10 mm
długość całkowita L	125 mm
wysokość mocowania L_2	9 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne

rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 7	269028 7