

Garant
Wytaczaki z HSS, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 10/07 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260329 10/07
GTIN	4045197652843
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 10/07 mm kod ISO uchwytu: AH10K SDQCR/L07

Miejsce połączenia / podziału: 10 mm

Kąt ustawienia κ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: DC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 13 mm

Przesunięcie osi L_3 : 7 mm

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	7 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	13 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 0702..
kod ISO uchwytu	AH10K SDQCR/L07
odcinek swobodny	45 mm
śruby mocujące	269028 7
Miejsce połączenia / podziału	10 mm
wielk. płytki	7 mm
długość główki L_1	20 mm
\varnothing chwytu	10 mm
długość całkowita L	125 mm
wysokość mocowania L_2	9 mm

