

Garant**Wytaczaki z HSS, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 16/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260333 16/07
GTIN	4045197653024
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 16/07 mm kod ISO uchwytu: AH16Q SDUCR/L07

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: DC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 20 mm

Przesunięcie osi L_3 : 10 mm

wysokość mocowania L_2 : 15 mm

Opis techniczny

Długość wysięgu L_1	75 mm
kod ISO uchwytu	AH16Q SDUCR/L07
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	20 mm
śruby mocujące	269028 7
wielk. płytki	7 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 0702..
Przesunięcie osi L_3	10 mm
\varnothing chwytu	16 mm
długość całkowita L	180 mm
wysokość mocowania L_2	15 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne

rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdluzne wewnetrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 7	269028 7