

Garant
Wytaczaki HM, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 16/07 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260319 16/07
GTIN	4045197652737
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 16/07 mm kod ISO uchwytu: E16R SDUCR/L07

Miejsce połączenia / podziału: 16 mm

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 19 mm

Przesunięcie osi L_3 : 11 mm

Opis techniczny

Miejsce połączenia / podziału	16 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	19 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
śruby mocujące	269028 7
kod ISO uchwytu	E16R SDUCR/L07
wielk. płytki	7 mm
Długość wysięgu L_1	100 mm
Przesunięcie osi L_3	11 mm
\varnothing chwytu	16 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	15,6 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne

rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 7	269028 7