

Garant
Wytaczaki z HSS, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 12/07 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260332 12/07
GTIN	4045197652928
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 12/07 mm kod ISO uchwytu: AH12M SDUCR/L07

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 16 mm

Przesunięcie osi L_3 : 8 mm

wysokość mocowania L_2 : 11 mm

Opis techniczny

Długość wysięgu L_1	55 mm
wielk. płytki	7 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	16 mm
kod ISO uchwytu	AH12M SDUCR/L07
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
Przesunięcie osi L_3	8 mm
śruby mocujące	269028 7
\varnothing chwytu	12 mm
długość całkowita L	150 mm
wysokość mocowania L_2	11 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne

rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdluzne wewnetrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 7	269028 7