

Garant
Wytaczaki z HSS, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 12/07 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260329 12/07
GTIN	4045197652850
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 12/07 mm kod ISO uchwytu: AH12M SDQCR/L07

Miejsce połączenia / podziału: 12 mm

Kąt ustawienia κ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytką skrawająca: DC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 16 mm

Przesunięcie osi L_3 : 8,5 mm

Opis techniczny

odcinek swobodny	55 mm
długość główki L_1	20 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	DC.. 0702..
kod ISO uchwytu	AH12M SDQCR/L07
śruby mocujące	269028 7
wielk. płytki	7 mm
Przesunięcie osi L_3	8,5 mm
Miejsce połączenia / podziału	12 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	16 mm
\varnothing chwytu	12 mm
długość całkowita L	150 mm
wysokość mocowania L_2	11 mm

