

Garant
Wytaczaki z HSS, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260333 20/11
GTIN	4045197653031
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 20/11 mm kod ISO uchwytu: AH20R SDUCR/L11

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: DC.. 11T3..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 26 mm

Przesunięcie osi L_3 : 16 mm

wysokość mocowania L_2 : 18 mm

Opis techniczny

wielk. płytki	11 mm
śruby mocujące	269028 8
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	26 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 11T3..
Przesunięcie osi L_3	16 mm
kod ISO uchwytu	AH20R SDUCR/L11
Długość wysięgu L_1	90 mm
\varnothing chwytu	20 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	18 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne

rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdluzne wewnetrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269414
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 8	269028 8