



Wytaczaki stalowe, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 10/07 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	260339 10/07
GTIN	4960664579525
Klasa artykułu	25U

Opis

Wykonanie:

Optywowy kształt rowków wiórowych zapewnia lepsze odprowadzanie wiórów, zmniejsza drgania i zwiększa stabilność obróbki.

chłodzenie wewnętrzne: tak

kod ISO uchwytu: A10L SDUCR/L07

Miejsce połączenia / podziału: 10 mm

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 14 mm

Przesunięcie osi L_3 : 8,7 mm

Opis techniczny

Miejsce połączenia / podziału	10 mm
kod ISO uchwytu	A10L SDUCR/L07
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	14 mm
śruba mocująca płytki obracane	269022 4
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
wielk. płytki	7 mm
Przesunięcie osi L_3	8,7 mm
odcinek swobodny	40 mm
\varnothing chwytu	10 mm
długość całkowita L	140 mm

wysokość mocowania L ₂	9 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Śruby mocujące	269407
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Śruby mocujące Typ 4	269022 4