

Garant
Wytaczaki z HSS, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 1216/07 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260332 1216/07
GTIN	4045197652935
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 1216/07 mm kod ISO uchwytu: AH1216M SDUCR/L07

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 19,5 mm

Przesunięcie osi L_3 : 11 mm

wysokość mocowania L_2 : 15 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
Przesunięcie osi L_3	11 mm
kod ISO uchwytu	AH1216M SDUCR/L07
śruby mocujące	269028 7
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	19,5 mm
szerokość szyjki	12 mm
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	36 mm
wielk. płytki	7 mm
odcinek swobodny	36 mm
\varnothing chwytu	16 mm
długość całkowita L	150 mm
wysokość mocowania L_2	15 mm

Kąt ustawienia κ	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
głębokość użytkowa T	5 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 7	269028 7
Zestawy wytaczaków z HSS	260334