

Garant**Wytaczaki z HSS, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 16/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260329 16/07
GTIN	4045197652867
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 16/07 mm kod ISO uchwytu: AH16Q SDQCR/L07

Miejsce połączenia / podziału: 16 mm

Kąt ustawienia κ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 20 mm

Przesunięcie osi L_3 : 10 mm

Opis techniczny

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	20 mm
Miejsce połączenia / podziału	16 mm
długość główki L_1	30 mm
kod ISO uchwytu	AH16Q SDQCR/L07
Przesunięcie osi L_3	10 mm
wielk. płytki	7 mm
odcinek swobodny	75 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
śruby mocujące	269028 7
\varnothing chwytu	16 mm
długość całkowita L	180 mm
wysokość mocowania L_2	15 mm

