



## Wytaczaki stalowe, lewe, $\varnothing$ chwytu / wielkość płytki: 12/07 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	260339 12/07
GTIN	4960664579549
Klasa artykułu	25U

### Opis

#### Wykonanie:

Oplywowy kształt rowków wiórowych zapewnia lepsze odprowadzanie wiórów, zmniejsza drgania i zwiększa stabilność obróbki.

chłodzenie wewnętrzne: tak

$\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 12 mm

kod ISO uchwyty: A12M SDUCR/L07

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 0702..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 16 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 9,7 mm

### Opis techniczny

minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
wielk. płytki	7 mm
Przesunięcie osi $L_3$	9,7 mm
śruba mocująca płytki obracane	269022 4
Długość wysięgu $L_1$	60 mm
kod ISO uchwyty	A12M SDUCR/L07
długość całkowita L	150 mm
wysokość mocowania $L_2$	11 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni

Ø chwytu D <sub>s</sub>	12 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Aksesoria

Śruby mocujące Typ 4	269022 4
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500