

Garant
Wytaczaki z HSS, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 16/07 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260332 16/07
GTIN	4045197652942
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 16/07 mm kod ISO uchwytu: AH16Q SDUCR/L07

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: DC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 20 mm

Przesunięcie osi L_3 : 10 mm

wysokość mocowania L_2 : 15 mm

Opis techniczny

Długość wysięgu L_1	75 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 0702..
wielk. płytki	7 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	20 mm
Przesunięcie osi L_3	10 mm
kod ISO uchwytu	AH16Q SDUCR/L07
śruby mocujące	269028 7
\varnothing chwytu	16 mm
długość całkowita L	180 mm
wysokość mocowania L_2	15 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne

rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 7	269028 7