

Garant
Wytaczaki z HSS, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 260332 20/11 |
| GTIN | 4045197652959 |
| Klasa artykułu | 21T |

Opis

Wytaczaki z HSS 20/11 mm kod ISO uchwytu: AH20R SDUCR/L11

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: DC.. 11T3..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 26 mm

Przesunięcie osi L_3 : 16 mm

wysokość mocowania L_2 : 18 mm

Opis techniczny

| | |
|--|------------------|
| pasująca wymienna płytki skrawająca | DC.. 11T3.. |
| Długość wysięgu L_1 | 90 mm |
| Przesunięcie osi L_3 | 16 mm |
| wielk. płytki | 11 mm |
| śruby mocujące | 269028 8 |
| minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$ | 26 mm |
| kod ISO uchwytu | AH20R SDUCR/L11 |
| \varnothing chwytu | 20 mm |
| długość całkowita L | 200 mm |
| wysokość mocowania L_2 | 18 mm |
| Kąt ustawienia κ | 93 stopni |
| Przyporządkowanie płytek skrawających | lewe i neutralne |

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| rodzaj zastosowania | prawe |
| Wewnętrzna głębokość toczenia do | 5xD |
| Materiał ostrza | HSS |
| norma | DIN 8024 |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| rodzaj chwytu | Wytaczaki |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki |

Akcesoria

| | |
|--|-------------|
| zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem. | 269414 |
| Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm | 659906 500 |
| śruby mocujące Typ 8 | 269028 8 |