

 KOMET

**Korpusy do głowic 2- ostrzowych KOMET TwinKom® bez przesuwu osiowego z chwytem ABS®, długie, Ø Dmin- Ø Dmax: 39-53mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	236682 39-53
GTIN	4047109262034
Klasa artykułu	24F

## Opis

### Wykonanie:

- promieniowo nastawiana oprawka, pozwalająca na dokładne skrawanie dwoma ostrzami, umożliwia uzyskanie narzędzia stopniowego do większych głębokości skrawania
- narzędzie o zwartej konstrukcji
- regulowana dysza kulkowa do doprowadzenia chłodziwa dokładnie do ostrzy
- przy wierceniu na dużych głębokościach rowki spiralne wspomagają odprowadzanie wiórów.

### wskazówka:

**Uchwyty i płytki skrawające zamawiać oddzielnie.**

Inne wersje na zamówienie.

### Przykład zamówienia:

1× nr 236680 wielk. 24-32 – korpusy do głowic 2-ostrzowych G01.

2× nr 236684 wielk. 24-32 – uchwyt do głowic 2-ostrzowych.

10× nr 236520 wielk. 18-010 – płytki skrawające do zastosowania uniwersalnego (w gatunku BK8425).

## Opis techniczny

długość całkowita $L_{ges}$	120 mm
zakres $\varnothing D_{min.} - D_{maks.}$	39 - 53 mm
$\varnothing D_s$ chwytu ABS®	40 mm
długość kołnierza $L_2$	8 mm

wersja	długie
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	nawiercanie ukośne
zastosowanie wiertel	wiercenie ukośne
zastosowanie wiertel	baryłkowe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

## Akcesoria

Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych $\alpha = 80^\circ$ zgrubne uchwyt 39-53	236684 39-53
Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych $\alpha = 90^\circ$ obróbka wykańczająca uchwyt 39-53	236688 39-53
Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych $\alpha = 80^\circ$ zgrubne uchwyt 39-53	236685 39-53
Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych $\alpha = 90^\circ$ zgrubne uchwyt 39-53	236686 39-53