



Korpusy do głowic 2- ostrzowych KOMET TwinKom® bez przesuwu osiowego z chwytem ABS®, krótkie, Ø Dmin- Ø Dmax: 24-32 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	236680 24-32
GTIN	4047109261587
Klasa artykułu	24F

Opis

Wykonanie:

- promieniowo nastawiana oprawka, pozwalająca na dokładne skrawanie dwoma ostrzami, umożliwia uzyskanie narzędzia stopniowego do większych głębokości skrawania
- narzędzie o zwartej konstrukcji
- regulowana dysza kulkowa do doprowadzenia chłodziwa dokładnie do ostrzy
- przy wierceniu na dużych głębokościach rowki spiralne wspomagają odprowadzanie wiórów.

wskazówka:

Uchwyty i płytki skrawające zamawiać oddzielnie.

Inne wersje na zamówienie.

Przykład zamówienia:

1x nr 236680 wielk. 24-32 – korpusy do głowic 2-ostrzowych G01.

2x nr 236684 wielk. 24-32 – uchwyt do głowic 2-ostrzowych.

10x nr 236520 wielk. 18-010 – płytki skrawające do zastosowania uniwersalnego (w gatunku BK8425).

chłodzenie wewnętrzne: tak

długość kołnierza L₂: 6 mm

długość całkowita L_{ges}: 45 mm

Ø D_s chwytu ABS®: 25 mm

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	45 mm
zakres $\varnothing D_{min.} - D_{maks.}$	24 - 32 mm
$\varnothing D_s$ chwytu ABS®	25 mm
długość kołnierza L_2	6 mm
wersja	krótkie
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	nawiercanie ukośne
zastosowanie wiertel	wiercenie ukośne
zastosowanie wiertel	baryłkowe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

Akcesoria

Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych $\alpha = 90^\circ$ zgrubne<EBR/> uchwyt 24-32	236686 24-32
Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych $\alpha = 90^\circ$ - obróbka wykańczająca uchwyt 24-32	236688 24-32
Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych $\alpha = 80^\circ$ zgrubne<EBR/> uchwyt 24-32	236685 24-32
Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych $\alpha = 80^\circ$ zgrubne<EBR/> uchwyt 24-32	236684 24-32