

**Garant****Wytaczaki z HSS, lewe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 0810/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260333 0810/07
GTIN	4045197652973
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki z HSS 0810/07 mm kod ISO uchwytu: AH0810H SDUCR/L07

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 93 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: DC.. 0702..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 12,5 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 7 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 9 mm

**Opis techniczny**

śruby mocujące	269028 7
szerokość szyjki	8 mm
odcinek swobodny	22 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	12,5 mm
kod ISO uchwytu	AH0810H SDUCR/L07
pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 0702..
Długość wysięgu $L_1$ cofniętych uchwytów	22 mm
Przesunięcie osi $L_3$	7 mm
wielk. płytki	7 mm
$\varnothing$ chwytu	10 mm
długość całkowita L	100 mm
wysokość mocowania $L_2$	9 mm

Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
głębokość użytkowa T	5 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 7	269028 7
Zestawy wytaczaków z HSS	260335