



Korpusy do głowic 2- ostrzowych KOMET TwinKom® bez przesuwu osiowego z chwytem ABS®, długie, Ø Dmin- Ø Dmax: 51-71 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	236682 51-71
GTIN	4047109262058
Klasa artykułu	24F

Opis

Wykonanie:

- promieniowo nastawiana oprawka, pozwalająca na dokładne skrawanie dwoma ostrzami, umożliwiająca uzyskanie narzędzia stopniowego do większych głębokości skrawania
- narzędzie o zwartej konstrukcji
- regulowana dysza kulkowa do doprowadzenia chłodziwa dokładnie do ostrzy
- przy wierceniu na dużych głębokościach rowki spiralne wspomagają odprowadzanie wiórów.

wskazówka:

Uchwyty i płytki skrawające zamawiać oddzielnie.

Inne wersje na zamówienie.

Przykład zamówienia:

1× nr 236680 wielk. 24-32 – korpusy do głowic 2-ostrzowych G01.

2× nr 236684 wielk. 24-32 – uchwyt do głowic 2-ostrzowych.

10× nr 236520 wielk. 18-010 – płytki skrawające do zastosowania uniwersalnego (w gatunku BK8425).

chłodzenie wewnętrzne: tak

długość kołnierza L₂: 10 mm

długość całkowita L_{ges}: 135 mm

Ø D_s chwytu ABS®: 50 mm

Opis techniczny

długość kołnierza L ₂	10 mm
----------------------------------	-------

długość całkowita L_{ges}	135 mm
zakres $\varnothing D_{min.}-D_{maks.}$	51 - 71 mm
$\varnothing D_s$ chwytu ABS®	50 mm
wersja	długie
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	nawiercanie ukośne
zastosowanie wiertel	wiercenie ukośne
zastosowanie wiertel	baryłkowe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

Akcesoria

Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych $\alpha = 80^\circ$ zgrubne<EBR/> uchwyt 51-71	236685 51-71
Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych $\alpha = 90^\circ$ zgrubne<EBR/> uchwyt 51-71	236686 51-71
Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych $\alpha = 80^\circ$ zgrubne<EBR/> uchwyt 51-71	236684 51-71
Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych $\alpha = 90^\circ$ - obróbka wykańczająca uchwyt 51-71	236688 51-71