

 **KOMET**

Korpusy do głowic 2- ostrzowych KOMET TwinKom® bez przesuwu osiowego z chwytem ABS®, krótkie, Ø Dmin- Ø Dmax: 51-71mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	236680 51-71
GTIN	4047109262041
Klasa artykułu	24F

Opis

Wykonanie:

- promieniowo nastawiana oprawka, pozwalająca na dokładne skrawanie dwoma ostrzami, umożliwia uzyskanie narzędzia stopniowego do większych głębokości skrawania
- narzędzie o zwartej konstrukcji
- regulowana dysza kulkowa do doprowadzenia chłodziwa dokładnie do ostrzy
- przy wierceniu na dużych głębokościach rowki spiralne wspomagają odprowadzanie wiórów.

wskazówka:

Uchwyty i płytki skrawające zamawiać oddzielnie.

Inne wersje na zamówienie.

Przykład zamówienia:

1x nr 236680 wielk. 24-32 – korpusy do głowic 2-ostrzowych G01.

2x nr 236684 wielk. 24-32 – uchwyt do głowic 2-ostrzowych.

10x nr 236520 wielk. 18-010 – płytki skrawające do zastosowania uniwersalnego (w gatunku BK8425).

Opis techniczny

zakres Ø D _{min.} -D _{maks.}	51 - 71 mm
Ø D _s chwytu ABS®	40 mm

długość całkowita L_{ges}	60 mm
wersja	krótkie
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	nawiercanie ukośne
zastosowanie wiertel	wiercenie ukośne
zastosowanie wiertel	baryłkowe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

Akcesoria

Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych $\alpha = 90^\circ$ zgrubne uchwyt 51-71	236686 51-71
Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych $\alpha = 90^\circ$ obróbka wykańczająca uchwyt 51-71	236688 51-71
Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych $\alpha = 80^\circ$ zgrubne uchwyt 51-71	236685 51-71
Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych $\alpha = 80^\circ$ zgrubne uchwyt 51-71	236684 51-71