

 **KOMET®**

Korpusy do głowic 2- ostrzowych KOMET TwinKom® bez przesuwu osiowego z chwytem ABS®, długie, Ø Dmin- Ø Dmax: 83-124 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	236682 83-124
GTIN	4047109262096
Klasa artykułu	24F

Opis

Wykonanie:

- promieniowo nastawiana oprawka, pozwalająca na dokładne skrawanie dwoma ostrzami, umożliwia uzyskanie narzędzia stopniowego do większych głębokości skrawania
- narzędzie o zwartej konstrukcji
- regulowana dysza kulkowa do doprowadzenia chłodziwa dokładnie do ostrzy
- przy wierceniu na dużych głębokościach rowki spiralne wspomagają odprowadzanie wiórów.

wskazówka:

Uchwyty i płytki skrawające zamawiać oddzielnie.

Inne wersje na zamówienie.

Przykład zamówienia:

1× nr 236680 wielk. 24-32 – korpusy do głowic 2-ostrzowych G01.

2× nr 236684 wielk. 24-32 – uchwyt do głowic 2-ostrzowych.

10× nr 236520 wielk. 18-010 – płytki skrawające do zastosowania uniwersalnego (w gatunku BK8425).

chłodzenie wewnętrzne: tak

długość kołnierza L₂: 16,5 mm

długość całkowita L_{ges}: 155 mm

Ø D_s chwytu ABS®: 80 mm

Opis techniczny

długość kołnierza L ₂	16,5 mm
----------------------------------	---------

ø D _s chwytu ABS®	80 mm
długość całkowita L _{ges}	155 mm
zakres ø D _{min.} -D _{maks.}	83 - 124 mm
wersja	dłgie
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	nawiercanie ukośne
zastosowanie wiertel	wiercenie ukośne
zastosowanie wiertel	baryłkowe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe