

**Płytki skrawająca KOMET® Unisix®, P25M, oznaczenie typu W29: 42-010****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236740 42-010
GTIN	4047109059245
Klasa artykułu	24T

Opis**Pasuje do :**

nr 236650; 236660; 236685; 236686

wskazówka:**Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.**

typ: ST900

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 080404

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,16 mm/obr,**Opis techniczny**

Nazwa	42-010
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,16 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 080404
Seria	KUB Trigon®
Seria	Kły centrujące
Seria	KUB V464
Gatunek	P25M

typ	ST900
Materiał ostrza 	HM