



Przedłużki gwintowników, Typ: 3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	338405 3
GTIN	4067263108153
Klasa artykułu	32H

Opis

Wykonanie:

- Wersja długa lub bardzo długa.
- Przedni kraniec przedłużki ma kształt tulejki zaciskowej. Zaciśnięcie gwintownika w tulejce następuje przez ręczne dokręcenie radełkowanej nakrętki mocującej.
- Moment obrotowy jest przenoszony przez czworokąt.
- Tylny koniec przedłużki odpowiada wymaganiom DIN, dzięki czemu przedłużkę można umieszczać we wkładkach szybkowymiennych do gwintowników albo w tulejkach zaciskowych ER do gwintowników z czworokątem.

Zastosowanie:

Do gwintowania w niedostępnych miejscach, jak np. w nisko położonych wnękach, odsadzeniach, kolidujących krawędziach przyrządów, szczególnie głęboko położonych gwintach wewnętrznych albo bezpośrednio w ściankach odlewów.

wskazówka:

Opcjonalne tulejki zaciskowe 6-kątne do mocowania gwintownika dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

przedłużka L_3	130 mm
dla $\varnothing$ chwytu gwintu d_2	4,5 mm
dla nominalnej $\varnothing$ gwintu d_1 DIN 371	M4
dla długości mocowania l_1	23 mm
przedłużka L_2	60 mm
dla czworokąta K_1	3,4 mm
dla nominalnej $\varnothing$ gwintu d_1 DIN 374/376	M6

Przedłużka Ø D ₃	6 mm
Ø przedłużki D ₄	8,4 mm
przedłużka K ₂	4,9 mm
Rodzaj produktu	Przedłużka