



Przedłużki gwintowników, Typ: 4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	338405 4
GTIN	4067263108177
Klasa artykułu	32H

Opis

Wykonanie:

- Wersja długa lub bardzo długa.
- Przedni kraniec przedłużki ma kształt tulejki zaciskowej. Zaciśnięcie gwintownika w tulejce następuje przez ręczne dokręcenie radełkowanej nakrętki mocującej.
- Moment obrotowy jest przenoszony przez czworokąt.
- Tylny koniec przedłużki odpowiada wymaganiom DIN, dzięki czemu przedłużkę można umieszczać we wkładkach szybkowymiennych do gwintowników albo w tulejkach zaciskowych ER do gwintowników z czworokątem.

Zastosowanie:

Do gwintowania w niedostępnych miejscach, jak np. w nisko położonych wnękach, odsadzeniach, kolidujących krawędziach przyrządów, szczególnie głęboko położonych gwintach wewnętrznych albo bezpośrednio w ściankach odlewów.

wskazówka:

Opcjonalne tulejki zaciskowe 6-kątne do mocowania gwintownika dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

dla nominalnej $\varnothing$ gwintu d_1 DIN 371	M4,5 – M6
dla czworokąta K_1	4,9 mm
dla $\varnothing$ chwytu gwintu d_2	6 mm
przedłużka L_3	130 mm
dla nominalnej $\varnothing$ gwintu d_1 DIN 374/376	M8
dla długości mocowania l_1	26 mm
przedłużka L_2	60 mm

Ø przedłużki D ₄	12,1 mm
Przedłużka Ø D ₃	7 mm
przedłużka K ₂	5,5 mm
Rodzaj produktu	Przedłużka