



## Przedłużki gwintowników, Typ: 13



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 338405 13     |
| GTIN             | 4067263109051 |
| Klasa artykułu   | 32H           |

### Opis

#### Wykonanie:

- Wersja długa lub bardzo długa.
- Przedni kraniec przedłużki ma kształt tulejki zaciskowej. Zaciśnięcie gwintownika w tulejce następuje przez ręczne dokręcenie radełkowanej nakrętki mocującej.
- Moment obrotowy jest przenoszony przez czworokąt.
- Tylny koniec przedłużki odpowiada wymaganiom DIN, dzięki czemu przedłużkę można umieszczać we wkładkach szybkowymiennych do gwintowników albo w tulejkach zaciskowych ER do gwintowników z czworokątem.

#### Zastosowanie:

Do gwintowania w niedostępnych miejscach, jak np. w nisko położonych wnękach, odsadzeniach, kolidujących krawędziach przyrządów, szczególnie głęboko położonych gwintach wewnętrznych albo bezpośrednio w ściankach odlewów.

#### wskazówka:

Opcjonalne tulejki zaciskowe 6-kątne do mocowania gwintownika dostępne na zamówienie.

### Opis techniczny

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Przedłużka $\varnothing D_3$          | 18 mm   |
| dla czworokąta $K_1$                  | 14,5 mm |
| dla $\varnothing$ chwytu gwintu $d_2$ | 18 mm   |
| przedłużka $L_3$                      | 200 mm  |
| dla długości mocowania $l_1$          | 43 mm   |
| przedłużka $L_2$                      | 100 mm  |
| przedłużka $K_2$                      | 14,5 mm |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| dla nominalnej $\varnothing$ gwintu $d_1$ DIN 374/376 | M22 – M24  |
| $\varnothing$ przedłużki $D_4$                        | 26 mm      |
| Rodzaj produktu                                       | Przedłużka |