

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260343 20/11
GTIN	4045197653130
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 20/11 mm kod ISO uchwytu: A20R SDUCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: DC.. 11T3..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 25 mm

Przesunięcie osi L_3 : 13 mm

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	A20R SDUCR/L11
Miejsce połączenia / podziału	20 mm
Przesunięcie osi L_3	13 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	25 mm
Długość wysięgu L_1	80 mm
śruby mocujące	269028 8
wielk. płytki	11 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 11T3..
\varnothing chwytu	20 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	18 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni

Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269414
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruby mocujące Typ 8	269028 8
Zestaw wytaczaków stalowych z chłodzeniem wewnętrznym Typ SET11	260347 SET11